

Przepustnice

VFY - WH / VFY - LH
VFY - WA
VFY - WG / VFY - LG

Z dźwignią ręczną / z silownikiem elektrycznym / z przekładnią ślimakową

DN		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
k_{vs}	[m³/h]	40	62	62	79	174	275	496	883	1212	2500	3948	5635
Moment obrotowy	Nm	20	20	20	35	35	45	100	100	150	300	600	600
PN	[bar]	10	16										
Czynnik		woda gorąca, woda z glikolem do 35%											
t_{max}	[°C]	-10 - +120											
Materiał korpusu zaworu		Żeliwo szare EN GJL 250 (DIN GG-25)											

VFY-WH (otwory centrujące)

Nr. kat.	065B7350	065B7351	065B7352	065B7353	065B7354	065B7355	065B7356	065B7357	065B7358	065B7359	065B7360
PLN	267,00	267,00	267,00	287,00	324,00	376,00	458,00	516,00	926,00	1752,00	2073,00

VFY-LH (otwory gwintowane)

Nr. kat.	-	065B7365	065B7366	065B7367	065B7368	065B7369	065B7370	065B7371	065B7372	065B7373	065B7374	065B7375
PLN	-	324,00	324,00	324,00	349,00	401,00	485,00	568,00	646,00	1383,00	2469,00	3030,00

VFY-WA (z silownikiem elektrycznym 230V)

Nr. kat.	082G7350	082G7351	082G7352	082G7353	082G7354	082G7355	082G7356	082G7357	082G7358	082G7359	082G7360
PLN	2162,00	2182,00	2541,00	2563,00	3736,00	4375,00	4427,00	7678,00	7838,00	10020,00	11241,00

VFY-WA (z silownikiem elektrycznym 24V)

Nr. kat.	082G7361	082G7362	082G7363	082G7364	082G7365	082G7366	082G7367	082G7368	082G7369	082G7370	082G7371
PLN	1841,00	1856,00	2224,00	2246,00	2506,00	3882,00	3933,00	7813,00	7838,00	19358,00	19937,00

VFY-WG (z przekł. ślimakową, otwory centrujące)

Nr. kat.		065B7361	065B7362	065B7363	065B7364
PLN		1129,00	1518,00	2448,00	2795,00

VFY-LG (z przekł. ślimakową, otwory gwintowane)

Nr. kat.		065B7376	065B7377	065B7378	065B7379
PLN		1311,00	2001,00	3226,00	3990,00

Części zamienne

VFY-W (przepustnica z otworem centrującym i kołnierzem pod silownik elektryczny)

Nr. kat.	065B7380	065B7381	065B7382	065B7383	065B7384	065B7385	065B7386	065B7387	065B7388	065B7389	065B7390
PLN	267,00	280,00	287,00	301,00	359,00	432,00	482,00	696,00	855,00	1539,00	1944,00

AMB-Y (silownik elektryczny 230V do przepustnicy)

Nr. kat.	082G7381	082G7382	082G7383	082G7384	082G7385	082G7386	082G7387	082G7388	082G7389	082G7390
PLN	2006,00	2390,00	3559,00	4162,00	7373,00	7373,00	8965,00	9878,00		

AMB-Y (silownik elektryczny 24V do przepustnicy)

Nr. kat.	082G7388	082G7389	082G7390	082G7391	082G7392	082G7393	082G7394	082G7395
PLN	1663,00	2049,00	2273,00	3652,00	7503,00	7503,00	18789,00	16498,00



VFY-WH



VFY-WA

3