

Przepustnice

VFY - WH / VFY - LH
VFY - WA
VFY - WG / VFY - LG

Z dźwignią ręczną / z silownikiem elektrycznym / z przekładnią ślimakową

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
k_{vs} [m³/h]	40	62	62	79	174	275	496	883	1212	2500	3948	5635
Moment obrotowy Nm	20	20	20	35	35	45	100	100	150	300	600	600
PN [bar]	10	16										
Czynnik	woda gorąca, woda z glikolem do 35%											
t_{max} [°C]	-10 - +120											
Materiał korpusu zaworu	Żeliwo szare EN GJL 250 (DIN GG-25)											

VFY-WH (otwory centrujące)

Nr. kat.	065B7350	065B7351	065B7352	065B7353	065B7354	065B7355	065B7356	065B7357	065B7358	065B7359	065B7360
PLN	239,90	239,90	239,90	258,60	291,50	338,60	413,80	465,50	837,00	1584,60	1876,10

VFY-LH (otwory gwintowane)

Nr. kat.	-	065B7365	065B7366	065B7367	065B7368	065B7369	065B7370	065B7371	065B7372	065B7373	065B7374	065B7375
PLN	-	291,50	291,50	291,50	315,00	362,00	437,30	512,50	583,10	1250,70	2233,50	2741,20

VFY-WA (z silownikiem elektrycznym 230V)

Nr. kat.	082G7350	082G7351	082G7352	082G7353	082G7354	082G7355	082G7356	082G7357	082G7358	082G7359	082G7360
PLN	1956,00	1974,90	2299,20	2318,00	3380,70	3959,10	4006,00	6949,50	7095,30	9070,10	10175,00

VFY-WA (z silownikiem elektrycznym 24V)

Nr. kat.	082G7361	082G7362	082G7363	082G7364	082G7365	082G7366	082G7367	082G7368	082G7369	082G7370	082G7371
PLN	1664,50	1678,60	2012,40	2031,30	2266,40	3512,30	3559,40	7071,80	7095,30	17524,30	18061,70

VFY-WG (z przekł. ślimakową, otwory centrujące)

Nr. kat.		065B7361	065B7362	065B7363	065B7364
PLN		1020,30	1373,00	2214,60	2529,70

VFY-LG (z przekł. ślimakową, otwory gwintowane)

Nr. kat.		065B7376	065B7377	065B7378	065B7379
PLN		1184,90	1810,30	2920,00	3611,10

Części zamienne

VFY-W (przepustnica z otworem centrującym i kołnierzem pod silownik elektryczny)

Nr. kat.	065B7380	065B7381	065B7382	065B7383	065B7384	065B7385	065B7386	065B7387	065B7388	065B7389	065B7390
PLN	239,90	251,80	258,90	271,50	323,50	389,30	434,50	628,40	773,00	1391,80	1757,60

AMB-Y (silownik elektryczny 230V do przepustnicy)

Nr. kat.	082G7381	082G7382	082G7383	082G7384	082G7385	082G7386	082G7387	082G7388	082G7389
PLN	1814,30	2163,30	3221,10	3766,70	6673,50	6673,60	8114,50	8942,60	

AMB-Y (silownik elektryczny 24V do przepustnicy)

Nr. kat.	082G7388	082G7389	082G7390	082G7391	082G7392	082G7393	082G7394	082G7395
PLN	1504,30	1853,50	2056,40	3304,40	6790,60	6790,50	17008,80	14934,70



VFY-WH



VFY-WA

3