

Arkusz informacyjny

Termostat pokojowy CF-Rx

Zastosowanie



CF-RS



CF-RP



CF-RD



CF-RF

CF-Rx jest serią termostatów pokojowych, wchodzących w skład bezprzewodowego systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym CF2+ firmy Danfoss.

Termostaty pokojowe serii CF-Rx komunikują się z regulatorem nadrzędnym CF-MC za pośrednictwem dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji. Cecha wspólną dla wszystkich termostatów pokojowych jest prosta, ale bardzo skuteczna funkcja „test połączenia”, pozwalająca na sprawdzenie jaki jest aktualny stan bezprzewodowej komunikacji pomiędzy każdym termostatem a regulatorem nadrzędnym. Ponadto wspólną cechą termostatów jest informowanie o niskim poziomie baterii za pomocą diody lub symbolu na wyświetlaczu.

Termostaty pokojowe są dostępne w 4 wersjach.

Termostat standardowy CF-RS:

- Proste bezprzewodowe przyporządkowanie do regulatora nadrzędnego CF-MC oraz funkcja "test połączenia".
- Blokada ustawień min. i maks. temperatury.
- Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V.
- Wskaźnik LED niskiego stanu baterii.

Termostat instytucjonalny, zabezpieczony przed manipulacją CF-RP:


- Proste bezprzewodowe przyporządkowanie do regulatora nadrzędnego CF-MC oraz funkcja "test połączenia".
- Blokada ustawień min. i maks. temperatury.
- Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V.
- Wskaźnik LED niskiego stanu baterii.
- Termostat zabezpieczony przed manipulacją, z blokadą regulacji temperatury, przeznaczony do stosowania w pokojach dziecięcych, szkołach, biurach, budynkach użyteczności publicznej, itp.

Termostat pokojowy CF-RD z wyświetlaczem:

- Proste bezprzewodowe przyporządkowanie do regulatora nadrzędnego CF-MC oraz funkcja "test połączenia".
- Blokada ustawień min. i maks. temperatury.
- Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V.
- Wskaźnik LED niskiego stanu baterii.
- Wyświetlacz cyfrowy pokazuje rzeczywistą lub ustawioną temperaturę oraz inne symbole stanu systemu.

Termostat pokojowy z czujnikiem podłogowym na podczerwień i wyświetlaczem CF-RF:

- Proste bezprzewodowe przyporządkowanie do regulatora nadrzędnego CF-MC oraz funkcja "test połączenia".
- Blokada ustawień min. i maks. temperatury.
- Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V.
- Wskaźnik LED niskiego stanu baterii.
- Wyświetlacz cyfrowy pokazuje rzeczywistą lub ustawioną temperaturę oraz inne symbole stanu systemu.
- Termostat z czujnikiem temperatury podłogi na podczerwień umożliwia ograniczanie maksymalnej i minimalnej temperatury podłogi.




Zamawianie

Produkt	Typ	Nr katalogowy
Bezprzewodowy termostat pokojowy, standardowy	CF-RS	088U0210
Bezprzewodowy termostat pokojowy, zabezpieczony przed manipulacją	CF-RP	088U0211
Bezprzewodowy termostat pokojowy z wyświetlaczem	CF-RD	088U0214
Bezprzewodowy termostat pokojowy z wyświetlaczem oraz czujnikiem temperatury podłogi na podczerwień	CF-RF	088U0215

Dane techniczne

Napięcie zasilania	2 baterie alkaliczne AA 1,5 V
Żywotność baterii	CF-RS i CF-RP: 3-4 lata CF-RD i CF-RF: 1-3 lata
Częstotliwość transmisji	868,42 MHz
Zasięg transmisji	Do 30 m (w typowych budynkach)
Moc transmisji	< 1 mW
Zakres regulacji temperatury	5-35 °C
Zgodności	CE
Norma	EN 60730
Dyrektywy	RTTE, EMC
Klasa ochrony	IP21
Waga	120 g

Wymiary


Danfoss Sp. z o. o.
 ul. Chrzanowska 5
 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 Telefon: (22) 755 07 00
 Telefax: (22) 755 07 01
 e-mail: info@danfoss.pl
<http://www.danfoss.pl>